

Garant**Skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5°, Höger, Skaft- / plattstorlek L: 12/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271995 12/11
GTIN	4045197954701
Artikelklass	21W

Teknisk beskrivning

totallängd L	125 mm
Skaftmått	12 mm
Spännskruv för gängskär	279810 4
Huvudängd L ₁	17,5 mm
Funktionsbredd L ₄	12 mm
Lutningsvinkel	1,5 grad
Vändskärsstorlek	11 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännskruv Typ 4	279810 4

Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500