

Garant**Skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5°, Vänster, Skaft- / plattstorlek L: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271996 20/11
GTIN	4045197954787
Artikelklass	21W

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	30 mm
Skaftmått	20 mm
Spännskruv för gängskär	279810 4
totallängd L	130 mm
Funktionsbredd L ₄	20 mm
Lutningsvinkel	1,5 grad
Vändskärsstorlek	11 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500

