

Garant**Skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5°, Höger, Skaft- / plattstorlek L: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271995 25/11
GTIN	4045197954732
Artikelklass	21W

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	25 mm
totallängd L	152 mm
Spännskruv för gängskär	279810 4
Skaftmått	25 mm
Huvudängd L ₁	30 mm
Lutningsvinkel	1,5 grad
Vändskärsstorlek	11 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännskruv Typ 4	279810 4

Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500