



Skrutvting av aducergods, spännvidd: 600mm



Beställningsdata

Ordernummer	860000 600
GTIN	4008158011479
Artikelklass	83J

Beskrivning

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålspindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning.

Rörlig back **med glidsäkring** som förhindrar att den spända skrutvtingen oavsiktligt lossas.

Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160. **Utan skyddskåpa.**

Spännkraft upp till 7000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservdel:

Skyddslock nr 860115.

Teknisk beskrivning

kapacitet	120 mm
spännvidd	600 mm
skenans tvärsnitt	35×11 mm

Produktslag

Skruvting

Tillbehör

Komplett underdel för momentskrutvingar Typ 500

860060 500

Tryckhuvssats 8 delar Tryckplattans Ø 37 mm

860115 37

Vario spännpåbyggnadspår

862950