

**Högmatningsfräs MFH mini, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221965 63/8
GTIN	2050002058798
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Rampningsvinkel α_{\max}	0,32 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	54,3 mm
Antal skär Z	8
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skär-Ø D_c	63 mm
FästhålsØ	22 mm
spiralfräsnings Ø D_{\min}	119 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1 mm
Invändig	ja
Passande vändskär	LOGU 0303..
totallängd L_{tot}	40 mm
Ø D_3	56 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Inställningsvinkel κ	15 grad
Fz Helix	0,8
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------