

Pallhyllställ, grund, Djup 1100 mm, höjd: 3500 mm



Beställningsdata

Ordernummer	991201 3500
GTIN	4058255039111
Artikelklass	960

Beskrivning

OBS: Färgval möjligt

Utförande:

Grundställ bestående av 2 profilramar med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar.

Påbyggnadsställ bestående av 1 profilram med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar.

Extra nivåer hittar du under tillbehör.

Stolpar typ LNS 100 × 50 × 1,5.

Påbyggnadsmått grundställ: 2872 mm.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:

Hyllställets total längd:

För stativram S610-M18 och S625-A18:

Nominell längd + antalet stativ × 86 mm (vid S610-M18).

Nominell längd + antalet stativ × 110 mm (vid S625-A18).

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

OBS!:

- På ojämna golv rekommenderar vi dessutom underläggsplåtar.
- Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

- **Ta hänsyn till att avståndet mellan och stativramen och väggarna eller byggnadsdelar måste vara minst 100 mm för bottenplattan.**

Vid montering av stolparna är det viktigt att de **yttre stativen sträcker sig minst 500 mm över den sista lagernivån**. Inom hyllställsraden räcker det med ett utligg på 100 mm.

Färgval: RAL 5010, 2004

Påbyggnadsmått grundställ bredd: 2872 mm

Fackbredd: 2700 mm

Antal lagernivåer: 3

Last per hyllplan: 1840 kg

Fältlast (≥ 3 fält med 2 stolppar per fält): 9495 kg

Ramprofil: S610-M18

Teknisk beskrivning

Insticksmontering	ja
Fackbredd	2700 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd	2872 mm
Ramprofil	S610-M18
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
Last per hyllplan	1840 kg
höjd	3500 mm
Antal lagernivåer	3
Antal pallplatser per fält	9
Djup	1100 mm
Hyllåtkomst	Dubbelsidig
Fältlast (≥ 3 fält med 2 stolppar per fält)	9495 kg
antal hyllställsstativ	2
Stolpe typ	LNS 100×50×1,5
Kundmontering	ja
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	1840 kg
Hållare för pallar med bärförmåga	613 kg
Höjdinställning i raster	50 mm
Monteringsutförande	Hyllställ

Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 1100 mm
Produktslag	Pallhyllställ

Tillbehör

Golvförankring för pallhyllställsram	991470
Låsstift för stolpar	991331
Underläggsplåtar för pallhyllställsram Sats, 3 delar	991480
Stolppar LNS 100×50 Stolplängd 2700 mm	991337 2700