

Pallhyllställ, grund, Djup 1100 mm, höjd: 4500 mm



Beställningsdata

Ordernummer	991201 4500
GTIN	4058255039135
Artikelklass	960

Beskrivning

OBS: Färgval möjligt

Utförande:

Grundställ bestående av 2 profilramar med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar.

Påbyggnadsställ bestående av 1 profilram med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar.

Extra nivåer hittar du under tillbehör.

Stolpar typ LNS 100 × 50 × 1,5.

Påbyggnadsmått grundställ: 2872 mm.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:

Hyllställets total längd:

För stativram S610-M18 och S625-A18:

Nominell längd + antalet stativ × 86 mm (vid S610-M18).

Nominell längd + antalet stativ × 110 mm (vid S625-A18).

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

OBS!:

- På ojämna golv rekommenderar vi dessutom underläggsplåtar.
- Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

- **Ta hänsyn till att avståndet mellan och stativramen och väggarna eller byggnadsdelar måste vara minst 100 mm för bottenplattan.**

Vid montering av stolparna är det viktigt att de **yttre stativen sträcker sig minst 500 mm över den sista lagernivån**. Inom hyllställsraden räcker det med ett utligg på 100 mm.

Färgval: RAL 5010, 2004

Påbyggnadsmått grundställ bredd: 2872 mm

Fackbredd: 2700 mm

Last per hyllplan: 1840 kg

Fältlast (3 fält med 3 stolppar per fält): 9180 kg

Ramprofil: S610-M18

Teknisk beskrivning

höjd	4500 mm
Påbyggnadsmått grundställ bredd	2872 mm
Djup	1100 mm
Insticksmontering	ja
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
Hyllåtkomst	Dubbelsidig
Antal pallplatser per fält	12
Last per hyllplan	1840 kg
antal hyllställsstativ	2
Ramprofil	S610-M18
Kundmontering	ja
Stolpe typ	LNS 100×50×1,5
Fackbredd	2700 mm
Fältlast (3 fält med 3 stolppar per fält)	9180 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	1840 kg
Hållare för pallar med bärförmåga	613 kg
Höjdinställning i raster	50 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 1100 mm

Produktslag

Pallhyllställ

Tillbehör

Underläggsplåtar för pallhyllställsram Sats, 3 delar

991480

Golförankring för pallhyllställsram

991470

Stolppar LNS 100×50 Stolplängd 2700 mm

991337 2700

Låsstift för stolpar

991331