

Pallhyllställ, påbyggnad, Djup 1100 mm, höjd: 3500 mm



Beställningsdata

Ordernummer	991206 3500
GTIN	4058255039173
Artikelklass	960

Beskrivning

OBS: Färgval möjligt

Utförande:

Grundställ bestående av 2 profilramar med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar.

Påbyggnadsställ bestående av 1 profilram med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar.

Extra nivåer hittar du under tillbehör.

Stolpar typ LNS 100 × 50 × 1,5.

Påbyggnadsmått påbyggnadsställ: 2786 mm.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:

Hyllställets total längd:

För stativram S610-M18 och S625-A18:

Nominell längd + antalet stativ × 86 mm (vid S610-M18).

Nominell längd + antalet stativ × 110 mm (vid S625-A18).

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

OBS!:

- På ojämna golv rekommenderar vi dessutom underläggsplåtar.
- Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

- **Ta hänsyn till att avståndet mellan och stativramen och väggarna eller bygnadsdelar måste vara minst 100 mm för bottenplattan.**

Vid montering av stolparna är det viktigt att de **yttre stativen sträcker sig minst 500 mm över den sista lagernivån**. Inom hyllställsraden räcker det med ett utligger på 100 mm.

Färgval: RAL 5010, 2004

Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd: 2786 mm

Fackbredd: 2700 mm

Last per hyllplan: 1840 kg

Fältlast (≥ 3 fält med 2 stolpar per fält): 9495 kg

Ramprofil: S610-M18

Teknisk beskrivning

Last per hyllplan	1840 kg
Fältlast (≥ 3 fält med 2 stolpar per fält)	9495 kg
Insticksmontering	ja
höjd	3500 mm
Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
Hyllåtkomst	Dubbelsidig
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	2786 mm
Djup	1100 mm
Ramprofil	S610-M18
Antal pallplatser per fält	9
Fackbredd	2700 mm
Kundmontering	ja
Stolpe typ	LNS 100×50×1,5
antal hyllställsstativ	1
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	1840 kg
Hållare för pallar med bärförmåga	613 kg
Höjdinställning i raster	50 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 1100 mm

Produktslag

Pallhyllställ

Tillbehör

Golvförankring för pallhyllställsram	991470
Stolppar LNS 100x50 Stolplängd 2700 mm	991337 2700
Låsstift för stolpar	991331
Underläggsplåtar för pallhyllställsram Sats, 3 delar	991480