

## Pallhyllställ, påbyggnad, Djup 1100 mm, höjd: 4000 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	991206 4000
GTIN	4058255039180
Artikelklass	960

### Beskrivning

#### OBS: Färgval möjligt

#### Utförande:

**Grundställ** bestående av 2 profilramar med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar.

**Påbyggnadsställ** bestående av 1 profilram med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar.

Extra nivåer hittar du under tillbehör.

**Stolpar** typ LNS 100 × 50 × 1,5.

Påbyggnadsmått påbyggnadsställ: 2786 mm.

#### Beskrivning:

#### Påbyggnadsmått:

#### Hyllställets total längd:

För stativram S610-M18 och S625-A18:

Nominell längd + antalet stativ × 86 mm (vid S610-M18).

Nominell längd + antalet stativ × 110 mm (vid S625-A18).

#### Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

#### OBS!:

- På **ojämna golv** rekommenderar vi **dessutom underläggsplåtar**.
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

- **Ta hänsyn till att avståndet mellan och stativramen och väggarna eller byggnadsdelar måste vara minst 100 mm för bottenplattan.**

Vid montering av stolparna är det viktigt att de **yttre stativen sträcker sig minst 500 mm över den sista lagernivån**. Inom hyllställsraden räcker det med ett utligg på 100 mm.

Färgval: RAL 5010, 2004

Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd: 2786 mm

Fackbredd: 2700 mm

Antal lagernivåer: 4

Last per hyllplan: 1840 kg

Fältlast (3 fält med 3 stolppar per fält): 10250 kg

Ramprofil: S610-M18

## Teknisk beskrivning

Ramprofil	S610-M18
höjd	4000 mm
Antal pallplatser per fält	12
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	2786 mm
Stolpe typ	LNS 100×50×1,5
antal hyllställsstativ	1
Last per hyllplan	1840 kg
Djup	1100 mm
Antal lagernivåer	4
Kundmontering	ja
Insticksmontering	ja
Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
Fackbredd	2700 mm
Fältlast (3 fält med 3 stolppar per fält)	10250 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	1840 kg
Hållare för pallar med bärförmåga	613 kg
Höjdställning i raster	50 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004

Produktnamnsattribut	Djup 1100 mm
Produktslag	Pallhyllställ

---

## Tillbehör

Underläggsplåtar för pallhyllställsram Sats, 3 delar	991480
Golvförankring för pallhyllställsram	991470
Stolppar LNS 100×50 Stolplängd 2700 mm	991337 2700
Låstift för stolpar	991331