

## Pallhyllställ, grund, Djup 1100 mm, höjd: 3000 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	991211 3000
GTIN	4058255039227
Artikelklass	960

### Beskrivning

#### OBS: Färgval möjligt

#### Utförande:

**Grundställ** bestående av 2 profilramar med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar.

**Påbyggnadsställ** bestående av 1 profilram med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar.

Extra nivåer hittar du under tillbehör.

**Stolpe** typ LNS 110 × 50 × 1,5.

Påbyggnadsmått grundställ: 2872 mm.

#### Beskrivning:

#### Påbyggnadsmått:

#### Hyllställets total längd:

För stativram S610-M18 och S625-A18:

Nominell längd + antalet stativ × 86 mm (vid S610-M18).

Nominell längd + antalet stativ × 110 mm (vid S625-A18).

#### Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

#### OBS!:

- På **ojämna golv** rekommenderar vi **dessutom underläggsplåtar**.
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

- **Ta hänsyn till att avståndet mellan och stativramen och väggarna eller byggnadsdelar måste vara minst 100 mm för bottenplattan.**

Vid montering av stolparna är det viktigt att de **yttre stativen sträcker sig minst 500 mm över den sista lagernivån**. Inom hyllställsraden räcker det med ett utlägg på 100 mm.

Färgval: RAL 5010, 2004

Påbyggnadsmått grundställ bredd: 2872 mm

Fackbredd: 2700 mm

Last per hyllplan: 2580 kg

Fältlast (≥ 3 fält med 2 stolppar per fält): 10415 kg

Ramprofil: S610-M18

## Teknisk beskrivning

Påbyggnadsmått grundställ bredd	2872 mm
höjd	3000 mm
Fackbredd	2700 mm
Fältlast (≥ 3 fält med 2 stolppar per fält)	10415 kg
Hyllåtkomst	Dubbelsidig
antal hyllställsstativ	2
Ramprofil	S610-M18
Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
Insticksmontering	ja
Last per hyllplan	2580 kg
Stolpe typ	LNS 100×50×1,5
Kundmontering	ja
Antal pallplatser per fält	9
Djup	1100 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	2580 kg
Hållare för pallar med bärförmåga	860 kg
Höjdinställning i raster	50 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 1100 mm

Produktslag

Pallhyllställ

---

**Tillbehör**

Underläggsplåtar för pallhyllställsram Sats, 3 delar

991480

Golförankring för pallhyllställsram

991470

Låsstift för stolpar

991331