

## Pallhyllställ, grund, Djup 1100 mm, höjd: 4000 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	991221 4000
GTIN	4058255039364
Artikelklass	960

### Beskrivning

#### OBS: Färgval möjligt

#### Utförande:

**Grundställ** bestående av 2 profilramar med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar.

**Påbyggnadsställ** bestående av 1 profilram med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar.

Extra nivåer hittar du under tillbehör.

**Stolpe** typ: EGN 120×50×1,5.

Påbyggnadsmått grundställ: 2872 mm.

#### Beskrivning:

#### Påbyggnadsmått:

#### Hyllställets total längd:

För stativram S610-M18 och S625-A18:

Nominell längd + antalet stativ × 86 mm (vid S610-M18).

Nominell längd + antalet stativ × 110 mm (vid S625-A18).

#### Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

#### OBS!:

- På ojämna golv rekommenderar vi dessutom underläggsplåtar.
- Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

- **Ta hänsyn till att avståndet mellan och stativramen och väggarna eller byggnadsdelar måste vara minst 100 mm för bottenplattan.**

Vid montering av stolparna är det viktigt att de **yttre stativen sträcker sig minst 500 mm över den sista lagernivån**. Inom hyllställsraden räcker det med ett utligg på 100 mm.

Färgval: RAL 5010, 2004

Påbyggnadsmått grundställ bredd: 2872 mm

Fackbredd: 2700 mm

Last per hyllplan: 3250 kg

Fältlast (3 fält med 3 stolppar per fält): 10250 kg

Ramprofil: S610-M18

## Teknisk beskrivning

Hyllkonstruktion	Grundhyllställ
Stolpe typ	EGN 120×50×1,5
Hyllåtkomst	Dubbelsidig
Påbyggnadsmått grundställ bredd	2872 mm
Kundmontering	ja
Fältlast (3 fält med 3 stolppar per fält)	10250 kg
Djup	1100 mm
antal hyllställsstativ	2
Ramprofil	S610-M18
Last per hyllplan	3250 kg
Insticksmontering	ja
höjd	4000 mm
Antal pallplatser per fält	12
Fackbredd	2700 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	3250 kg
Hållare för pallar med bärförmåga	1083 kg
Höjdinställning i raster	50 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 1100 mm

Produktslag

Pallhyllställ

---

**Tillbehör**

Underläggsplåtar för pallhyllställsram Sats, 3 delar

991480

Låsstift för stolpar

991331

Golvförankring för pallhyllställsram

991470