

Pallhyllställ, påbyggnad, Djup 1100 mm, höjd: 3000 mm



Beställningsdata

Ordernummer	991226 3000
GTIN	4058255039401
Artikelklass	960

Beskrivning

Utförande:

Grundställ bestående av 2 profilramar med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar.

Påbyggnadsställ bestående av 1 profilram med vardera 4 förankringar och 2 resp. 3 stolppar.
Extra nivåer hittar du under tillbehör.

Stolpe typ: EGN 120×50×1,5.

Påbyggnadsmått påbyggnadsställ: 2786 mm.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:

Hyllställets total längd:

För stativram S610-M18 och S625-A18:

Nominell längd + antalet stativ × 86 mm (vid S610-M18).

Nominell längd + antalet stativ × 110 mm (vid S625-A18).

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, **pulverbelagda**.

OBS!:

- På **ojämna golv rekommenderar vi dessutom underläggsplåtar**.
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**
- **Ta hänsyn till att avståndet mellan och stativramen och väggarna eller byggnadsdelar måste vara minst 100 mm för bottenplattan.**

Vid montering av stolparna är det viktigt att de **yttre stativen sträcker sig minst 500 mm över den sista lagernivån**. Inom hyllställsraden räcker det med ett utligg på 100 mm.

Färgval: RAL 5010, 2004

Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd: 2786 mm

Fackbredd: 2700 mm

Last per hyllplan: 3250 kg

Fältlast (≥ 3 fält med 2 stolppar per fält): 10415 kg

Ramprofil: S610-M18

Teknisk beskrivning

Kundmontering	ja
höjd	3000 mm
Fackbredd	2700 mm
Stolpe typ	EGN 120×50×1,5
Insticksmontering	ja
Last per hyllplan	3250 kg
Fältlast (≥ 3 fält med 2 stolppar per fält)	10415 kg
Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
Antal lagernivåer	3
Hyllåtkomst	Dubbelsidig
Antal pallplatser per fält	9
Ramprofil	S610-M18
antal hyllställsstativ	1
Djup	1100 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	2786 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	3250 kg
Hållare för pallar med bärförmåga	1083 kg
Höjdställning i raster	50 mm
Monteringsutförande	Hyllställ
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 1100 mm

Produktslag

Pallhyllställ