

Profillager-grundhyllställ, höjd: 3000mm



Beställningsdata

Ordernummer	991488 3000
GTIN	4058255038176
Artikelklass	960

Beskrivning

Utförande:

För stående och översiktlig förvaring av lätta och tunga långa detaljer, t.ex. läkt, rör, lister, balkar etc. Även mycket lämplig för självbetjäning. Variabelt användbara delningsarmar möjliggör flexibla fackbredder. Lutning 10°.

leveransinnehåll:

2 ram, 5 kantreglar, 4 underläggsplåtar. fotplattor, 8 golvförankringar (utan delningsarmar).

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, regel RAL 2004 renorange, **pulverbelagd**.

OBS!:

- På ojämna golv rekommenderar vi dessutom underläggsplåtar nr 991481.
- Lagergodset får vara max 500 mm högre än hyllstället!
- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.
- Distansarmar måste beställas separat under nr 991490 storlek 500 eller nr 991490 storlek 750.

Teknisk beskrivning

last från sidan per delningsarm	25 kg
Ramprofil	S610-M18-U

höjd	3000 mm
Vertikallast (separat fält)	1135 kg
Påbyggnadsmått grundställ bredd	2872 mm
Fackbredd	2700 mm
Höjdinställning i raster	50 mm
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktslag	Profillagerhyllställ

Tillbehör

Golvförankring för pallhyllställsram	991470
--------------------------------------	--------