

**Verktgshållare form B5 radiell höger, lång, Skaftdiameter d1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319070 30
GTIN	4045197955005
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthärdad HRC 58 $\pm$ 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, blad 2.

Teknisk beskrivning

h_1	20 mm
h_5	38 mm
l_2	40 mm
h_2	29 mm
b_1	100 mm
h_6	28 mm
b_2	65 mm

Datablad

Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Skaftdiameter d_1	30 mm
l_1	22 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare