

**VDI universalfäste, Skaftdiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319185 40
GTIN	4045197955050
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_1	72 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
h_6	48 mm
h_2	34 mm
Skaftdiameter d_1	40 mm
h_1	25 mm
h_5	32,5 mm
b_2	42,5 mm

Skaftbredd b_3	20,5 mm
b_1	90 mm
Produktslag	VDI universalfäste