

**VDI universalfäste, Skaftdiameter d1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319185 50
GTIN	4045197955067
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Norm:**

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter d <sub>1</sub>	50 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50
b <sub>1</sub>	105 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
Skaftbredd b <sub>3</sub>	25,5 mm

h <sub>2</sub>	41 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
Produktslag	VDI universalfäste