

**VDI universalfäste, Skaftdiameter d1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319185 30
GTIN	4045197955043
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Norm:**

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

b <sub>1</sub>	76 mm
l <sub>1</sub>	60 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Skaftbredd b <sub>3</sub>	17 mm
b <sub>2</sub>	35 mm

Skaftdiameter $d_1$	30 mm
$h_6$	38 mm
Produktslag	VDI universalfäste