

**VDI universalfäste underupp, Skaftdiameter d1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319190 30
GTIN	4045197955074
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Skaftbredd b ₃	17 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Skaftdiameter d ₁	30 mm
h ₆	38 mm
b ₁	76 mm
h ₂	29 mm
h ₅	28 mm

h_1	20 mm
b_2	35 mm
l_1	60 mm
Produktslag	VDI universalfäste