

**VDI universalfäste underupp, Skaftdiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319190 40 |
| GTIN | 4045197955081 |
| Artikelklass | 32V |

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|---------|
| h ₁ | 25 mm |
| h ₆ | 48 mm |
| h ₂ | 34 mm |
| Färgkod VDI-skaft | VDI 40 |
| Skaftbredd b ₃ | 20,5 mm |
| h ₅ | 32,5 mm |
| Skaftdiameter d ₁ | 40 mm |

| | |
|-------------|--------------------|
| b_1 | 90 mm |
| l_1 | 72 mm |
| b_2 | 42,5 mm |
| Produktslag | VDI universalfäste |