



Precisions-ER-hylschuckar CENTRO P, SK 40 A = 70, Typ CP för ER: 40AD



Beställningsdata

Ordernummer	300687 40AD
GTIN	4054631060281
Artikelklass	33F

Beskrivning

Utförande:

- **Utvändig och invändig kona slipad. Med Balluffchip-hål.**
- **Kast och repeternoggrannhet 3µm vid (3×D, max 50 mm).**
- **Mycket höga spännkrafter tack vare komplett passform hos spännhylsor i chucken och belagd hylsmutter.**
- **Vibrationsdämpning via elementet spänntång och chuckens massa.**
- **Alternativ utan tätning med ER-hylsmutter CP nr 309655 eller med tätat system med ER-hylsmutter CP för tätningsbrickor nr 309665 tillsammans med HP-tätningsbrickor nr 309666 – 309668 (för IK resp. som smutsfälla!).**

Fördel:

Den patenterade optimala passformen hos spännhylsan, dubbelstyringar, trapetsgänga och gldibelagd spännhylsa smälter vid fastspänningen till en stabil enhet och säkrar därmed högsta styvhet och precision.

Användningsdata:

För mycket exakt fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

leveransinnehåll:

Utan hylsmutter och tätningsbrickor.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, precisions-ER-spänntänger för HP nr 309368 – 309378 och för gängtapp nr 309402 – 309418 (inte Horex), ER-spännmuttrar CP nr 309655; 309665, tätningsbrickor HP nr 309666 – 309668. Rullnyckel CP nr 309754; 309756.

OBS!:

- **Chuck CP spänner bara nominell diameter till skaftdiameter, tolerans h10.**
- **Använd i kombination med Fahrion-spännhylsor.**

Bearbetningsstrategi: HSC

Form: AD
spännvidd: 3 - 26 mm
Utvändig-Ø D: 63 mm

Teknisk beskrivning

spännvidd	3 - 26 mm
Typ CP för ER	40AD
Utvändig-Ø D	63 mm
Form	AD
Serie	Centro P
fäste	SK 40 A = 70
Hållare norm	ISO 7388-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck	≤ 6 µm
Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck