




Lätt skruvtving av aducergods, spännvidd: 500mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 860200 500 |
| GTIN | 4008158014616 |
| Artikelklass | 82C |

Beskrivning

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålspindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning. **Utan skyddskåpa.**

Norm:

DIN 5117

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|------------|
| skenans tvärsnitt | 29×9 mm |
| kapacitet | 120 mm |
| spännvidd | 500 mm |
| Produktslag | Skruvtving |