

FLUKE.

Ström-spänningsprovare, Typ: T6-600**Beställningsdata**

Ordernummer	473215 T6-600
GTIN	095969854108
Artikelklass	47H

Beskrivning**Utförande:**

Öppen strömtång för **kontaktlös mätning av spänning**, ström och frekvens utan att det uppstår kontakt mellan mätledningarna och spänningsledande punkter. Utbytbara mätspetsar. För mätning av ledartvärsnitt på 120 mm². Tydlig LCD-display med bakgrundsbelysning.

Användningsdata:

För professionell spännings- och polaritetsprovning samt strömmätning i flera steg. Lämpar sig för arbeten inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)

Norm:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier 081561 storlek LR6, anslutna mätkablar med avtagbara 4 mm mätspetskyddshuvar.

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
mätmetod	TRUE RMS
Antal ingående batterier	2

överspänningskategori	CAT III 600 V
Kalibrering	I4
växelström AC	0,1 – 200 A
resistans	1 Ω – 2 k Ω
datalagringsknapp	ja
indikeringsintervall AC	1 - 600 V
indikeringsintervall DC	1 - 600 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Multimeter

Tjänster

KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D
----------------------------------	----------

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------