

Garant**Skrutvting av aducergods, spännvidd: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	860050 500
GTIN	4045197559678
Artikelklass	81D

Beskrivning**Utförande:**

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålsjindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning.

Rörlig back **med glidsäkring** som förhindrar att den spända skrutvtingen oavsiktligt lossas.

Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160.

Rörlig tryckplatta med integrerad **spindelsäkring förhindrar att** spindelns lossnar vid vibrationer. Maximal kraftöverföring genom **krafthandtag** med greppvänlig Haptoprene-yta och slagtålig polypropenkärna. Halsäker ytstruktur också med våta och oljiga händer. **Utan skyddskåpa.**

Norm:**DIN 5117****Reservdel:**

Skyddslock nr 860051.

Teknisk beskrivning

spännvidd	500 mm
-----------	--------

skenans tvärsnitt	35×11 mm
kapacitet	120 mm
Produktslag	Skruvtving

Tillbehör

Tryckhuvssats 12 delar Typ 300-2500	860051 300-2500
-------------------------------------	-----------------