

FLUKE.

Ström-spänningsprovare, Typ: T6-1000**Beställningsdata**

Ordernummer	473215 T6-1000
GTIN	095969854030
Artikelklass	47H

Beskrivning**Utförande:**

Öppen strömtång för **kontaktlös mätning av spänning**, ström och frekvens utan att det uppstår kontakt mellan mätledningarna och spänningsledande punkter. Utbytbara mätspetsar. För mätning av ledartvärsnitt på 120 mm². Tydlig LCD-display med bakgrundsbelysning. Samtidig visning av det aktuella spännings- och strömvärdet på displayen.

Användningsdata:

För professionell spännings- och polaritetsprovning samt strömmätning i flera steg. Lämpar sig för arbeten inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)

Norm:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier 081561 storlek LR6, anslutna mätkablar med avtagbara 4 mm mätspetskyddshuvar.

Teknisk beskrivning

växelström AC	0,1 – 200 A
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6

Kalibrering	I4
resistans	1 Ω – 100 k Ω
överspänningskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
mätmetod	TRUE RMS
Antal ingående batterier	2
datagringsknapp	ja
indikeringsintervall DC	1 - 1000 V
indikeringsintervall AC	1 - 1000 V
frekvensmätning	45 - 66 Hz
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Multimeter

Tjänster

KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D
----------------------------------	----------

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------