

**Flatvinkel av eloxerad aluminium noggrannhet 1, skänkellängd: 200X130mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 451050 200X130 |
| GTIN | 4067263117896 |
| Artikelklass | 42F |

Beskrivning**Utförande:**

Vinkel av härdad aluminium. Reptåligt, svarteloxerad bländningsfri yta. Finbearbetade provningsytor. Lättavläst lasergraverad skala. Antimagnetisk:

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|---------------|
| Skänkellängd | 200 mm |
| skänkeltvärsnitt | 30×7 mm |
| skänkellängd | 200×130 mm |
| kort skänkellängd | 130 mm |
| rätvinklighet | 0,02 mm |
| Kalibrering | F1 |
| Norm | Verkstadsnorm |
| noggrannhet | 1 |

| | |
|---------------|------------|
| Material | Aluminium |
| Alla delar | Härdad |
| Provningsytor | fräst |
| Produktslag | Flatvinkel |

Tjänster

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm | 025010 750 |
| KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 300 mm | 025000 300 |