



Anslagsvinkel av eloxerad aluminium noggrannhet 1, skänkellängd: 150X100mm



Beställningsdata

Ordernummer	451060 150X100
GTIN	4067263125952
Artikelklass	42F

Beskrivning

Utförande:

Vinkel av härdad aluminium. Reptåligt, svarteloxerad bländningsfri yta. Finbearbetade provningsytor. Lättavläst lasergraverad skala. Antimagnetisk:

Teknisk beskrivning

skänkelvärsnitt	30×6 mm
Skänkellängd	150 mm
rätvinklighet	0,018 mm
kort skänkellängd	100 mm
skänkellängd	150×100 mm
Kalibrering	F1
Norm	Verkstadsnorm
noggrannhet	1

Material	Aluminium
Alla delar	Härdad
Provningsytor	fräst
Produktslag	Anslagsvinkel

Tjänster

DAkKS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 300 mm	025000 300