



Anslagsvinkel av eloxerad aluminium noggrannhet 1, skänkellängd: 75X50mm



Beställningsdata

Ordernummer	451060 75X50
GTIN	4067263125938
Artikelklass	42F

Beskrivning

Utförande:

Vinkel av härdad aluminium. Reptåligt, svarteloxerad bländningsfri yta. Finbearbetade provningsytor. Lättavläst lasergraverad skala. Antimagnetisk:

Teknisk beskrivning

Skänkellängd	75 mm
skänkellängd	75×50 mm
kort skänkellängd	50 mm
skänkelvärsnitt	15×4 mm
rätvinklighet	0,014 mm
Kalibrering	F1
Norm	Verkstadsnorm
noggrannhet	1

Material	Aluminium
Alla delar	Härdad
Provningsytor	fräst
Produktslag	Anslagsvinkel

Tjänster

KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 100 mm	025000 100
DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750