

**Spiralborr HSS N, obelagd, Ø DC h8: 60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116320 60
GTIN	4045197955746
Artikelklass	12C

Beskrivning**Utförande:**

Ytan specialbehandlad, därigenom mindre benägenhet till löseggsbildning **och förbättrad spånavgång.**

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

OBS!:

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530.**

Teknisk beskrivning

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	145 mm
Nominell $\varnothing D_c$	60 mm
totallängd L	422 mm
Tolerans nom.- \varnothing	h8
Norm	DIN 345
Spännspårlängd L_c	235 mm
Matning f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,32 mm/v
Antal skär Z	2
morsekona MK storlek	5
Spetsvinkel	118 grad
Skaft	Morsekona
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS
Typ	N
Spiralvinkel	20-30 grad
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	25 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	25 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		