

**HOLEX®****Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 12 delar, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	637667 6
GTIN	4045197955937
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

**Användningsdata:**

För sexkantskruvar/-muttrar gs\_profil\_6kant-insats M6 – M16.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**leveransinnehåll:**

Förvaring i: Stålväska

1 spärrskaft: Nr 640220

hylsor sexkant: 9 st nr 642220 strl. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 förlängningar: vardera 1 st nr 641020 strl. 130; 255

Längd: 324 mm

Bredd: 153 mm

höjd: 51 mm

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-24 mm

**Teknisk beskrivning**

fyrkantsfäste	1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	10-24 mm

Nyckelvidder	metrisk
Antal delar	12
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
förpackning	Stålväska
Längd	324 mm
Bredd	153 mm
höjd	51 mm