

HOLEX®

Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 42 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	630328 6
GTIN	4045197955951
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För skruvar/muttrar gs_profil_6kant-einsatz M2–M8 och för insexskruvar gs_profil_6kant M4–M10.

För krysspårskruvar gs_profil_phillips gs_profil_pozidriv M2–M6, spårskruvar gs_profil_schlitz M2–M4

och för invändiga Torx®-skruvar gs_profil_torx M2,5–M8.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 13 st nr 631020 strl. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

T-handtag: 1 st liknande nr 633029

Pozidriv-BITS C 6,3: 3 st motsvarande nr 675320 stl 1/25; 2/25; 3/25

BITS för Torx® C 6,3: 7 st motsvarande nr 675340 strl TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

spärrskaft: 1 st nr 632300 med utstötare

Förvaring i: Stålväska

universalknut: 1 st. nr 633520

Hylsskruvmejsel: 1 st liknande nr 632829

Spårskruv-BITS C 6,3: 3 st motsvarande nr 675250 stl 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

6-kant-BITS C 6,3: 4 st motsvarande nr 675240 strl. 3; 4; 5; 6

Kopplingskaft E 6,3: 1 st motsvarande nr 675020 strl. 6,3 k för 1/4 tum BITS C 6,3

Förlängare: 2 st nr 632420 storlek 50; 100

bitshållare: 1 st nr 676800 1/4 tum gs_profil_4kant-einsatz - gs_profil_6kant-schluesselfilfe 1/4 tum

fyrkanttapp: 1 st nr 650005 strl. 2 gs_profil_6kant-kupplung E6,3 1/4 tum – ■ 1/4 tum

BITS för Phillips C 6,3: 3 st motsvarande nr 675310 stl 1/25; 2/25; 3/25

Längd: 234 mm

Bredd: 104 mm

höjd: 41 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-14 mm

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 3-6 mm

Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-6 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-14 mm
Antal delar	41
fyrkantsfäste	1/4 tum
förpackning	Stålväska
Längd	234 mm
Bredd	104 mm
höjd	41 mm