



Hylsnyckelsortiment, 3/8 tum fyrkant, tum 28 delar, Antal delar: 28



Beställningsdata

Ordernummer	630047 28
GTIN	4045197955975
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- och förbindningsdelar enligt DIN 3122/ 3123. Alla delar i plastlådor.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor tolvkant: 12 st liknande nr 637100

storlek 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 tum

Hylsor tolvkant, långa: 9 st liknande nr 637322 storlek 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 tum

hylsor –för tändstift, 12-kant: 2 st liknande nr 637329 storlek 16; 20,8

T-handtag: 1 st liknande nr 635720 storlek 200

Förlängare: 2 st liknande nr 635420 storlek 75; 250

universalknut: 1 st liknande nr 636220

spärrskaft: 1 st liknande nr 635090

förvaring: Plastväska

höjd: 84 mm

fyrkantfäste: 3/8 tum

Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 1/4-7/8 tum

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/8 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	1/4-7/8 tum
Antal delar	28
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
förpackning	Plastbox
Längd	350 mm
Bredd	302 mm
höjd	84 mm
Produktslag	hylsnyckel