



## Enhandstving, spännvidd: 300mm



### Beställningsdata

Ordernummer	860250 300
GTIN	4008158030661
Artikelklass	83K

### Beskrivning

#### Utförande:

Tvingstomme av seghärdat stål. Hus och handtag av glasfiberarmerad polyamid. Skydd av elastisk plast för skonsam fastspänning. **Snabb fixering** av arbetsstyckena **med en hand** tack vare det nytvecklade handtaget. Inställningen kan göras åt två håll, från **2K-handtaget** eller från skenan. **Kraftfull fastspänning** (och lossning) med trapetsgängad spindel som på vanliga skruvtvingar av stål. Ergonomisk lossningsknapp för enkel förskjutning av den rörliga backen. Spännkraft upp till 3500 N.

#### Användningsdata:

**Universellt användbara**, framför allt då **användaren endast har en hand fri för fastspänning**, t.ex. vid arbeten med lister, profiler, kablar, rör med mera. Fördelaktiga även för **arbeten ovanför huvudet** och för arbetsstycken som är **fjädrande** eller **ger efter mycket**.

### Teknisk beskrivning

spännvidd	300 mm
kapacitet	100 mm
skenans tvärsnitt	19,5×9,5 mm

maximal spännkraft	3500 Nm
Produktslag	Skruvtving