



Lätt skruvtving av aducergods, spännvidd: 150mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 860200 150 |
| GTIN | 4008158004105 |
| Artikelklass | 82C |

Beskrivning

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålspindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning. Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

Norm:

DIN 5117

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|------------|
| spännvidd | 150 mm |
| skenans tvärsnitt | 15×5 mm |
| kapacitet | 50 mm |
| Produktslag | Skruvtving |