

**Garant****Skrutvting av aducergods, spännvidd: 600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	860050 600
GTIN	4045197559685
Artikelklass	81D

**Beskrivning****Utförande:**

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålsjindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning.

Rörlig back **med glidsäkring** som förhindrar att den spända skrutvtingen oavsiktligt lossas.

Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160.

Rörlig tryckplatta med integrerad **spindelsäkring förhindrar att** spindelns lossnar vid vibrationer. Maximal kraftöverföring genom **krafthandtag** med greppvänlig Haptoprene-yta och slagtålig polypropenkärna. Halksäker ytstruktur också med våta och oljiga händer. **Utan skyddskåpa.**

**Norm:****DIN 5117****Reservdel:**

Skyddslock nr 860051.

**Teknisk beskrivning**

skenans tvärsnitt	35×11 mm
-------------------	----------

spännvidd	600 mm
kapacitet	120 mm
Produktslag	Skruvtving

---

## Tillbehör

Tryckhuvssats 12 delar Typ 300-2500	860051 300-2500
-------------------------------------	-----------------