

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z:
18/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212802 18/2
GTIN	4045197956026
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.**Teknisk beskrivning**

Rampningslängd L för α_{\max}	8,13 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Utkragningslängd L_1	30 mm
Skär- $\varnothing D_c$	18 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Passande vändskär	XOM.060310
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	34 mm
spiralfräsning a_p	0,3 mm
Invändig	ja
Rampningsvinkel α_{\max}	2,82 grad
Antal skär Z	2

totallängd L_{tot}	80 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	15 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2