

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z:
18/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212803 18/2
GTIN	4045197956033
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning a_p	0,3 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Ø D_3	10 mm
Utkragningslängd L_1	20 mm
total längd L_{tot}	150 mm
Invändig	ja
Antal skär Z	2
spiralfräsning Ø D_{max}	34 mm
Rampningslängd L för α_{max}	8,13 mm
Passande vändskär	XOM.060310
Skär-Ø D_c	18 mm
Rampningsvinkel α_{max}	2,82 grad

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	15 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP