



Enhandstving, spännvidd: 600mm



Beställningsdata

Ordernummer	860250 600
GTIN	4008158030692
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Tvingstomme av seghärdat stål. Hus och handtag av glasfiberarmerad polyamid. Skydd av elastisk plast för skonsam fastspänning. **Snabb fixering** av arbetsstyckena **med en hand** tack vare det nytvecklade handtaget. Inställningen kan göras åt två håll, från **2K-handtaget** eller från skenan. **Kraftfull fastspänning** (och lossning) med trapetsgängad spindel som på vanliga skruvtvingar av stål. Ergonomisk lossningsknapp för enkel förskjutning av den rörliga backen. Spännkraft upp till 3500 N.

Användningsdata:

Universellt användbara, framför allt då **användaren endast har en hand fri för fastspänning**, t.ex. vid arbeten med lister, profiler, kablar, rör med mera. Fördelaktiga även för **arbeten ovanför huvudet** och för arbetsstycken som är **fjädrande** eller **ger efter mycket**.

Teknisk beskrivning

spännvidd	600 mm
skenans tvärsnitt	19,5×9,5 mm
kapacitet	100 mm

maximal spännkraft

3500 Nm

Produktlag

Skruvtving