

HOLEX**CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 6,2 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116050 6,2
GTIN	4045197956392
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX CleverDrill – Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:**Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

OBS!:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 87,7 mm

Spännspårlängd L_c : 97 mm

totallängd L: 148 mm

Skaftdiameter D_s : 6,2 mm

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	6,2 mm
Antal skär Z	2
Tolerans nom.-Ø	h8
Norm	DIN 340
Spännspårlängd L_c	97 mm

Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	87,7 mm
Nominell Ø D _c	6,2 mm
totallängd L	148 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr