

HOLEX**CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 3 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116050 3
GTIN	4045197956194
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX CleverDrill – Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöp spiralspår

Rekommendation:**Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

OBS!:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 61,5 mm

Spännspårlängd L_c : 66 mm

totallängd L: 100 mm

Skaftdiameter D_s : 3 mm

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D_c	3 mm
Antal skär Z	2
Tolerans nom.-Ø	h8
Skaftdiameter D_s	3 mm
Norm	DIN 340

totallängd L	100 mm
Spännspårlängd L _c	66 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	61,5 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr