

**CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 16 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 116050 16 |
| GTIN | 4045197956613 |
| Artikelklass | 12B |

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX CleverDrill – Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöp spiralspår

Rekommendation:

Största borrhjup:

Spånspårlängd (se tabell) minus 1,5 x nominell diameter.

OBS!:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 125 mm

Spånspårlängd L_c : 149 mm

totallängd L: 227 mm

Skaftdiameter D_s : 16 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Nominell Ø D_c | 16 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 | 125 mm |
| Spånspårlängd L_c | 149 mm |
| totallängd L | 227 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Tolerans nom.-Ø | h8 |
| Skaftdiameter D _s | 16 mm |
| Norm | DIN 340 |
| Spetsvinkel | 130 grad |
| Serie | HOLEX CleverDrill |
| Beläggning | obelagd |
| Skärmaterial | HSS |
| Typ | N |
| Skaft | Cylindriskt skaft |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Spiralborr |