

HOLEX**CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 10 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116050 10
GTIN	4045197956521
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX CleverDrill – Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:**Största borrhjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

OBS!:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 106 mm

Spännspårlängd L_c : 121 mm

total längd L: 184 mm

Skaftdiameter D_s : 10 mm

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	10 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	106 mm
total längd L	184 mm
Norm	DIN 340
Antal skär Z	2

Nominell $\varnothing D_c$	10 mm
Spännspårlängd L_c	121 mm
Tolerans nom.- \varnothing	h8
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr