



CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 6,5 mm



Beställningsdata

Ordernummer	116050 6,5
GTIN	4045197956408
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

HOLEX CleverDrill – Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöp spiralspår

Rekommendation:

Största borrhjup:

Spånsparlängd (se tabell) minus 1,5 x nominell diameter.

OBS!:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 87,25 mm

Spånsparlängd L_c : 97 mm

total längd L: 148 mm

Skaftdiameter D_s : 6,5 mm

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	6,5 mm
Nominell Ø D_c	6,5 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	87,25 mm
Antal skär Z	2
Norm	DIN 340

totallängd L	148 mm
Spännspårlängd L _c	97 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr