

**CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 2,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116050 2,1
GTIN	4045197956101
Artikelklass	12B

**Beskrivning****Utförande:**

**HOLEX CleverDrill** – Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöp spiralspår

**Rekommendation:**

Största borrhjup:

Spånsparlängd (se tabell) minus 1,5 x nominell diameter.

**OBS!:**

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 52,85 mm

Spånsparlängd  $L_c$ : 56 mm

totallängd L: 85 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 2,1 mm

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$	2,1 mm
totallängd L	85 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Norm	DIN 340
Antal skär Z	2

Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	52,85 mm
Spännspårlängd $L_c$	56 mm
Nominell $\varnothing D_c$	2,1 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr