

**CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 4,2 mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 116050 4,2    |
| GTIN         | 4045197956316 |
| Artikelklass | 12B           |

**Beskrivning****Utförande:**

**HOLEX CleverDrill** – Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöp spiralspår

**Rekommendation:****Största borrhjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**OBS!:**

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 71,7 mm

Spännspårlängd  $L_c$ : 78 mm

totallängd L: 119 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 4,2 mm

**Teknisk beskrivning**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Skaftdiameter $D_s$                   | 4,2 mm  |
| Tolerans nom.-Ø                       | h8      |
| Nominell Ø $D_c$                      | 4,2 mm  |
| Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$ | 71,7 mm |
| Norm                                  | DIN 340 |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Antal skär Z                  | 2                 |
| totallängd L                  | 119 mm            |
| Spännspårlängd L <sub>c</sub> | 78 mm             |
| Spetsvinkel                   | 130 grad          |
| Serie                         | HOLEX CleverDrill |
| Beläggning                    | obelagd           |
| Skärmaterial                  | HSS               |
| Typ                           | N                 |
| Skaft                         | Cylindriskt skaft |
| Invändig                      | nej               |
| Färgring                      | Utan              |
| Produktslag                   | Spiralborr        |