



Skrutvting av aducergods, spännvidd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer

860000 160

GTIN

4008158008677

Artikelklass

83J

Beskrivning

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålsjindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning.

Rörlig back **med glidsäkring** som förhindrar att den spända skrutvtingen oavsiktligt lossas. Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160. Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

Spännkraft upp till 6000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservdel:

Skyddslock nr 860115.

Teknisk beskrivning

spännvidd

160 mm

kapacitet

80 mm

skenans tvärsnitt	25×6 mm
Produktslag	Skruvtving

Tillbehör

Vario spännpåbyggnadspår	862950
Tryckhuvssats 8 delar Tryckplattans Ø 27 mm	860115 27