



## CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 2,3 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	116050 2,3
GTIN	4045197956125
Artikelklass	12B

### Beskrivning

#### Utförande:

**HOLEX CleverDrill** – Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöp spiralspår

#### Rekommendation:

#### Största borrhjup:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

#### OBS!

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 55,6 mm

Spännspårlängd  $L_c$ : 59 mm

total längd L: 90 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 2,3 mm

### Teknisk beskrivning

Spännspårlängd $L_c$	59 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	55,6 mm
Norm	DIN 340
Nominell Ø $D_c$	2,3 mm

Antal skär Z	2
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,3 mm
totallängd L	90 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr