



CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 4,8 mm



Beställningsdata

Ordernummer	116050 4,8
GTIN	4045197956330
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

HOLEX CleverDrill – Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:

Största borrhjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

OBS!:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 79,8 mm

Spännspårlängd L_c : 87 mm

totallängd L: 132 mm

Skaftdiameter D_s : 4,8 mm

Teknisk beskrivning

Spännspårlängd L_c	87 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	79,8 mm
Antal skär Z	2
Tolerans nom.-Ø	h8
Nominell Ø D_c	4,8 mm

Norm	DIN 340
Skaftdiameter D _s	4,8 mm
totallängd L	132 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr