



CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 2,4 mm



Beställningsdata

Ordernummer	116050 2,4
GTIN	4045197956132
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

HOLEX CleverDrill – Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöp spiralspår

Rekommendation:

Största borrhjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

OBS!

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 58,4 mm

Spännspårlängd L_c : 62 mm

totallängd L: 95 mm

Skaftdiameter D_s : 2,4 mm

Teknisk beskrivning

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	58,4 mm
Skaftdiameter D_s	2,4 mm
Nominell Ø D_c	2,4 mm
Spännspårlängd L_c	62 mm
Tolerans nom.-Ø	h8

Norm	DIN 340
Antal skär Z	2
totallängd L	95 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr