



CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 7,5 mm



Beställningsdata

Ordernummer	116050 7,5
GTIN	4045197956446
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

HOLEX CleverDrill – Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöp spiralspår

Rekommendation:

Största borrhjup:

Spånspårlängd (se tabell) minus 1,5 x nominell diameter.

OBS!:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 90,75 mm

Spånspårlängd L_c : 102 mm

totallängd L: 156 mm

Skaftdiameter D_s : 7,5 mm

Teknisk beskrivning

Tolerans nom.-Ø	h8
Norm	DIN 340
Spånspårlängd L_c	102 mm
Antal skär Z	2
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	90,75 mm

Nominell $\varnothing D_c$	7,5 mm
Skaftdiameter D_s	7,5 mm
totallängd L	156 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr