



CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 12,5 mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 116050 12,5 |
| GTIN | 4045197956576 |
| Artikelklass | 12B |

Beskrivning

Utförande:

HOLEX CleverDrill – Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:

Största borrhjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

OBS!:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 115,3 mm

Spännspårlängd L_c : 134 mm

totallängd L: 205 mm

Skaftdiameter D_s : 12,5 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|---------|
| Nominell Ø D_c | 12,5 mm |
| totallängd L | 205 mm |
| Skaftdiameter D_s | 12,5 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Norm | DIN 340 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 | 115,3 mm |
| Spännspårlängd L_c | 134 mm |
| Tolerans nom.-Ø | h8 |
| Spetsvinkel | 130 grad |
| Serie | HOLEX CleverDrill |
| Beläggning | obelagd |
| Skärmaterial | HSS |
| Typ | N |
| Skaft | Cylindriskt skaft |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Spiralborr |